



Principales

Gamme	PanelSeT
Type de produit ou équipement	Kit de montage encastré du variateur
Catégorie d'accessoire	Accessoire de montage et de fixation
Application spécifique du produit	Process et utilitaires
Compatibilité de gamme	Altivar variateur de vitesse ATV630[RETURN]Altivar variateur de vitesse ATV930[RETURN]PanelSeT enveloppes SF et SM[RETURN]Altivar variateur de vitesse ATV340
Compatibilité pour Altivar Process 630-930, taille :	4
Puissance moteur kW	15 KW 220/240 V 18,5 KW 220/240 V 22 KW 220/240 V 30 KW 380/480 V 37 KW 380/480 V 45 kW 380/480 V
Emplacement de montage	Mode 1: arrière de l'armoire sur platine de montage Mode 2: à l'intérieur armoire
Composition du kit	1 platine de montage avec brides et joint intégré, acier avec traitement anticorrosion. Fixation par vis et écrous 1 accessoires de fixation 1 gabarit de perçage 1 notice d'installation 1 profil de protection d'arête, plastique. 1 support de ventilateur 1 couvercle de protection du ventilateur

Complémentaires

Charge permanente admissible	28,7 kg
Couleur	Gris (RAL 7035)
Hauteur	Externe: 800 mm Découpe: 735 mm
Largeur	Externe: 385 mm Découpe: 325 mm
Profondeur	Séparation de coffret mural : 151,5 mm
Poids du produit	8,102 kg
Services	Configuration de boitierarrière pré-percé aux dimensions requises Installation d'origine (usine) kit de montage encastré du variateur sur coffret

Environnement

Degré de protection IP	IP55 conforme à CEI 60529
------------------------	---------------------------

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine

Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
