



Principales

Gamme	PanelSeT
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de montage
Type de produit ou équipement	Rack 19"
Application	Application électronique
Dimensions nominales de l'armoire	- H: 1800 mm
Type de support	Inversion
Emplacement de montage	Sur la structure de l'armoire
Compatibilité de gamme	PanelSeT PanelSeT SF PanelSeT PanelSeT SM
Composition de l'appareil	Éléments de fixation 2 supports de châssis pivotant 800 mm 1 châssis à charnière 1 couvercle latéral avec poignée
Quantité du lot	Lot de 1
Nombre d'unités 19"	36

Complémentaires

Rack coverage	Complete
Rack position	Off-centered
Matière	Acier
Type de coffret dédié	Armoire
Finition de la surface	Galvanisé
Type de verrou	Poignée avec verrou à bille
Mode de fixation	Par l'élément de fixation
Réglage	Ajustable en profondeur par pas de 25 mm
Couleur	Plaque latérale : gris (RAL 7035)
Charge permanente admissible	3,75 kg par unité avec un maximum de 150 kg
Ouverture des racks 19"	Réversible 120 °
Hauteur	1800 mm
Largeur	800 mm
Profondeur	1701 mm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Mercury free	Oui
RoHS exemption information	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises