



### Principales

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Gamme                              | Spacial  |
| Nom du produit                     | Spacial S3CM   |
| Application                        | Application de dialogue homme-machine  |
| Catégorie                          | Coffret de contrôle  |
| Hauteur nominale de l'enveloppe    | 400 mm   |
| Largeur nominale de l'enveloppe    | 400 mm   |
| Profondeur nominale de l'enveloppe | 200 mm   |
| Type d'accessoire d'installation   | Système de suspension  |
| Destination du produit             | Interface  |
| Composition de l'appareil          | 1 corps<br>1 porte avec serrure<br>2 rail<br>1 plaque de renforcement<br>1 cadre d'habillage avant |




### Complémentaires

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Type de carter              | Corps pièce unique   |
| Type de porte               | Pleine   |
| Nombre de portes            | Arrière : 1 porte(s)   |
| Ouverture de porte          | Réversible (120 °)   |
| Type de verrou              | Verrou double bar 3&nbsp;mm  |
| Type de châssis plein       | Sans châssis plein   |
| Type de plaque passe-câbles | Sans plaque presse-étoupe  |
| Accessibilité               | Arrière  |
| Pièces amovibles            | Porte par charnières<br>Cadre d'habillage par vis<br>2 rails par vis |
| Matière                     | Coffret et face avant : acier<br>Cadre d'habillage : aluminium       |
| Finition de surface         | Poudre époxy-polyester   |
| Couleur                     | Enveloppe : gris (RAL 7035)<br>Face avant : gris (RAL 7040)          |
| Poids du produit            | 10,394 kg  |

### Environnement

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Degré de protection IP | IP54 se conformer à CEI 60529 |
| Tenue aux chocs IK     | IK10 se conformer à CEI 62262 |

### Durabilité de l'offre

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium  |
| Régulation REACh                  |  Déclaration REACh  |
| Directive RoHS UE                 | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure                      | Oui  |
| Régulation RoHS Chine             |  Déclaration RoHS Pour La Chine   |

---

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                                  |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>    |
| Profil de circularité               | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |

---