



## Principales

Gamme	Spacial
Nom du produit	Spacial S3X
Type de boîtier	Polyvalent
Catégorie	Enveloppe compact
Hauteur nominale	1000 mm
Largeur nominale	800 mm
Profondeur nominale	300 mm
Installation du produit	Montage mural
Composition de l'appareil	1 corps 1 cadre de renfort percé : porte 1 porte 2 verrou : porte

## Complémentaires

Type de carter	Corps pièce unique, structure en croix Rail avant en forme de gouttière
Type de porte	Pleine
Nombre de portes	Face avant : 1 porte(s)
Ouverture de porte	Réversible (120 °)
Type de verrou	Verrou 2 points, double bar 3 mm
Type de châssis plein	Sans châssis plein
Type de plaque passe-câbles	Sans plaque presse-étoupe
Accessibilité	Avant
Pièces amovibles	Porte par charnières
Matière	Verrou : zamak Charnière : acier inoxydable Corps et porte : acier inoxydable 316L
Finition de surface	Corps et porte : brossé Scotch-Brite® Verrou : chromé
Poids du produit	37,6 kg

## Environnement

Normes	CEI 62208
Certifications du produit	CAN/CSA 22[RETURN]UL 508 type A
Degré de protection IP	IP66 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK10 se conformer à CEI 62262
Caractéristique d'environnement	Spécial hygiène Corrosif

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>

