



Principales

Gamme	Spacial
Nom du produit	Spacial S3X
Type de boîtier	Polyvalent
Catégorie	Enveloppe compact
Hauteur nominale	600 mm
Largeur nominale	600 mm
Profondeur nominale	250 mm
Installation du produit	Montage mural
Composition de l'appareil	1 corps 1 porte 2 verrou : porte 2 profil vertical perforé percé : porte

Complémentaires

Type de carter	Corps pièce unique, structure en croix Rail avant en forme de gouttière
Type de porte	Pleine
Nombre de portes	Face avant : 1 porte(s)
Ouverture de porte	Réversible (120 °)
Type de verrou	Verrou 2 points, double bar 3 mm
Type de châssis plein	Sans châssis plein
Type de plaque passe-câbles	Sans plaque presse-étoupe
Accessibilité	Avant
Pièces amovibles	Porte par charnières
Matière	Corps et porte :acier inoxydable 304L Verrou :zamak Charnière :acier inoxydable
Finition de surface	Corps et porte :brossé Scotch-Brite® Verrou :chromé
Poids du produit	13,902 kg

Environnement

Normes	CEI 62208
Certifications du produit	UL 508 type A[RETURN]CAN/CSA 22
Degré de protection IP	IP66 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK10 se conformer à CEI 62262
Caractéristique d'environnement	Corrosif Spécial hygiène

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine

Information sur les exemptions RoHS

 [Oui](#)

Profil environnemental

 [Profil Environnemental Du Produit](#)
