



Principales

Gamme	PanelSeT
Plage étendue	PanelSeT SF-E
Application	Application électronique
Type de produit ou équipement	Enveloppe juxtaposable
Hauteur nominale de l'enveloppe	1200 mm
Largeur nominale de l'enveloppe	800 mm
Profondeur nominale de l'enveloppe	800 mm
Installation du coffret	Posé au sol
Composition de l'appareil	1 structure 1 système de verrouillage à poignée : porte 1 toit 2 porte : avant et arrière 2 panneaux latéraux

Complémentaires

Type de structure	Montants verticaux reliés aux cadres supérieur et inférieur Formé à partir d'une section unique Panneaux et portes intégrés à la structure Structure perforée avec pas de 25 mm
Ouverture de porte	Réversible (120 °)
Type de porte	Vitré avant Pleine arrière
Type de châssis plein	Sans châssis plein
Type de plaque passe-câbles	Sans plaque presse-étoupe
Type de verrou	Serrure à 4 points, poignée avec insert à double barre 5 mm portes avant et arrière
Nombre de portes	Avant et arrière : 2 porte(s)
Accessibilité	Arrière Côtés du boîtier Avant
Pièces amovibles	Porte par vis charnière Toit par vis Panneau latéral par vis
Matière	Encadrement : acier galvanisé Montants : acier galvanisé Porte : tôle d'acier Panneaux : tôle d'acier Charnière : zamak Poignée : polyamide 6 avec 30 % de fibre de verre
Finition de surface	Poudre époxy-polyester
Couleur	Enveloppe : gris (RAL 7035) Poignée : noir (RAL 9005)

Environnement

Normes	CEI 62208
Degré de protection NEMA	NEMA 3R/12
Degré de protection IP	IP55 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à CEI 62262 (de porte transparente) IK10 se conformer à CEI 62262 (de porte pleine)

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises