



## Principales

Gamme	Spacial
Plage étendue	Spacial SF
Application	Polyvalent
Type de produit ou équipement	Enveloppe juxtaposable
Hauteur nominale de l'enveloppe	1800 mm
Largeur nominale de l'enveloppe	600 mm
Profondeur nominale de l'enveloppe	500 mm
Installation du coffret	Posé au sol
Composition de l'appareil	2 rails coulissants 4 support de platine de montage 1 structure 1 porte 1 système de verrouillage à poignée : porte 1 panneau arrière 1 toit 1 châssis plein

## Complémentaires

Type de structure	Formé à partir d'une section unique Montants verticaux reliés aux cadres supérieur et inférieur Panneaux et portes intégrés à la structure Structure perforée avec pas de 25 mm
Type de porte	Pleine avant
Nombre de portes	Avant : 1 porte(s)
Ouverture de porte	Réversible (120 °)
Type de verrou	Serrure à 4 points, poignée avec insert à double barre 5 mm porte avant
Type de châssis plein	Pleine
Type de plaque passe-câbles	Sans plaque presse-étoupe
Accessibilité	Côtés du boîtier Avant Arrière
Pièces amovibles	Porte par vis charnière Platine de montage par vis support de platine de montage Panneau arrière par vis Toit par vis Support de platine de montage par vis Rail coulissant par vis
Matière	Encadrement : acier galvanisé Montants : acier galvanisé Porte : tôle d'acier Panneaux : tôle d'acier Charnière : zamak Poignée : polyamide 6 avec 30 % de fibre de verre
Finition de surface	Poudre époxy-polyester
Couleur	Enveloppe : gris (RAL 7035) Poignée : noir (RAL 9005)
Poids du produit	109,483 kg

## Environnement

Normes	CEI 62208
Degré de protection NEMA	NEMA 3R/12
Degré de protection IP	IP55 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK10 se conformer à CEI 62262

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises