



### Principales

Gamme	PanelSeT
Plage étendue	PanelSeT SFM
Application	Application compartimentée
Type de produit ou équipement	Enveloppe juxtaposable
Hauteur nominale de l'enveloppe	2000 mm
Largeur nominale de l'enveloppe	600 mm
Profondeur nominale de l'enveloppe	600 mm
Installation du coffret	Posé au sol
Application spécifique du produit	Isolation contrôle d'une unité Réduire les effets destructeurs d'un court-circuit
Composition de l'appareil	1 structure 1 panneau arrière 1 toit 2 traverses intermédiaires 2 panneaux pour modularité : haut et bas

### Complémentaires

Type de structure	Montants verticaux reliés aux cadres supérieur et inférieur Structure perforée avec pas de 25 mm Formé à partir d'une section unique Panneaux et portes intégrés à la structure
Type de châssis plein	Sans châssis plein
Type de plaque passe-câbles	Sans plaque presse-étoupe
Accessibilité	Arrière Avant Côtés du boîtier
Pièces amovibles	Panneau arrière par vis Toit par vis
Matière	Encadrement : acier galvanisé Montants : acier galvanisé Panneaux : tôle d'acier Charnière : zamak
Finition de surface	Poudre époxy-polyester
Couleur	Gris (RAL 7035)

### Environnement

Normes	CEI 62208
--------	-----------

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Mercury free	Oui
RoHS exemption information	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>

