



## Principales

|                           |                                                                                                                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme                     | Spacial                                                                                                                                                 |
| Nom du produit            | Spacial SFX                                                                                                                                             |
| Type de boîtier           | Polyvalent                                                                                                                                              |
| Catégorie                 | Enveloppe juxtaposable                                                                                                                                  |
| Hauteur nominale          | 2000 mm                                                                                                                                                 |
| Largeur nominale          | 600 mm                                                                                                                                                  |
| Profondeur nominale       | 500 mm                                                                                                                                                  |
| Installation du produit   | Au sol                                                                                                                                                  |
| Composition de l'appareil | 1 structure<br>1 système de verrouillage à poignée : porte<br>4 support de platine de montage<br>1 plaque passe-câbles<br>1 porte avec cadre de renfort |

## Complémentaires

|                             |                                                                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de carter              | Panneau arrière intégré<br>Structure monobloc soudée pliée                                     |
| Type de porte               | Pleine                                                                                         |
| Nombre de portes            | Face avant : 1 porte(s)                                                                        |
| Ouverture de porte          | Réversible (120 °)                                                                             |
| Type de verrou              | Serrure 3 points, poignée avec insert 5 mm double barre                                        |
| Type de châssis plein       | Sans châssis plein                                                                             |
| Type de plaque passe-câbles | Pleine                                                                                         |
| Accessibilité               | Côté<br>Avant                                                                                  |
| Pièces amovibles            | Porte par charnières<br>Support de platine de montage par vis<br>Plaque passe-câbles par clips |
| Matière                     | Structure et porte : acier inoxydable 304L<br>Poignée : zamak<br>Charnière : acier inoxydable  |
| Finition de surface         | Enveloppe : brossé Scotch-Brite®<br>Poignée : peint                                            |
| Poids du produit            | 90 kg                                                                                          |

## Environnement

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Normes                          | CEI 62208<br>NEMA 4X          |
| Certifications du produit       | UL                            |
| Degré de protection IP          | IP66 se conformer à CEI 60529 |
| Tenue aux chocs IK              | IK10 se conformer à CEI 62262 |
| Caractéristique d'environnement | Spécial hygiène<br>Corrosif   |

## Durabilité de l'offre

|                                     |                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                                               |
| Régulation REACH                    | <a href="#"> Déclaration REACH</a>                 |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)                                                                    |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                                                 |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#"> Déclaration RoHS Pour La Chine</a>    |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#"> Oui</a>                               |
| Profil environnemental              | <a href="#"> Profil Environnemental Du Produit</a> |
| Profil de circularité               | Pas d'opérations particulières de recyclage requises                                                                                |