



Principales

Gamme	Spacial
Nom du produit	Spacial SM
Type de produit ou équipement	Enveloppe compact
Application	Polyvalent
Type d'accessoire d'installation	Au sol
Composition de l'appareil	1 corps 1 plaque passe-câbles 1 système de verrouillage à poignée : porte 4 support de platine de montage 1 châssis plein 1 porte
Pièces amovibles	Porte par vis charnière Platine de montage par vis support de platine de montage Support de platine de montage par vis
Hauteur nominale de l'enveloppe	2000 mm
Largeur nominale de l'enveloppe	800 mm
Profondeur nominale de l'enveloppe	600 mm

Complémentaires

Nombre de portes	Avant : 1 porte(s)
Ouverture de porte	Réversible (120 °)
Type de porte	Pleine
Type de verrou	Serrure à 4 points, poignée avec insert à double barre 5 mm
Type de carter	Corps d'une seule pièce avec panneau arrière soudé Partie frontale formant un cadre rigide avec coins soudés
Type de châssis plein	Pleine
Type de plaque passe-câbles	Standard
Entrée de câble	1 entrée
Matière	Platine de montage :acier galvanisé Corps :tôle d'acier Porte :tôle d'acier Charnière :zamac
Finition de surface	Poudre époxy-polyester
Couleur	Enveloppe : gris (RAL 7035) Poignée : noir (RAL 9005)
Accessibilité	Avant
Poids du produit	142 kg

Environnement

Normes	CEI 62208
Certifications du produit	BV[RETURN]UL[RETURN]DNV
Tenue aux chocs IK	IK10 se conformer à CEI 62262
Degré de protection IP	IP55 se conformer à CEI 60529

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises