



Principales

Gamme	Thalassa
Nom du produit	Thalassa TBP
Application	Polyvalent
Catégorie	Boîte industrielle
Hauteur	291 mm
Largeur	241 mm
Profondeur	128 mm
Hauteur intérieure	275 mm
Largeur intérieure	225 mm
Profondeur interne	120 mm
Installation du coffret	Mural
Composition de l'appareil	1 corps 1 capot 4 vis de capot
Type de carter	Corps monobloc
Type de face avant	Couvercle bas transparent
Fixation du couvercle	Vis en plastique
Type de verrou	Vis prisonnière plat étanchéité
Pièces amovibles	Cache par vis prisonnière

Complémentaires

Matière	Polycarbonate
Couleur	Gris (RAL 7035) Transparent
Normes	CEI 62208 UL 508 A
Certifications du produit	TÜV[RETURN]UL
Classe d'isolation électrique	Classe II
Emplacement de montage	À l'extérieur (avec auvent ou abri et vanne anti-condensation)
Poids du produit	1,12 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP66 se conformer à NEMA 4,4X
Tenue aux chocs IK	IK08 conforming to CEI 62262
Tenue au feu	960 °C
Température ambiante de stockage	-15...60 °C
Température de fonctionnement	-25...80 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui

Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
