



Principales

Gamme	Lineryg
Nom du produit	Lineryg TR
Type de produit ou équipement	Bornier
Nom de l'appareil	TRV
Type de bornier	Multifonctionnel
Mode d'installation	Encliquetable
Section nominale	2,5 mm ²
Longueur	93,5 mm
Couleur	Gris
Quantité du lot	Lot de 50

Complémentaires

Largeur	5,2 mm
Hauteur	51,5 mm
Mode de raccordement	3 borne à vis: en amont 2 borne à vis: en aval
Nombre de connexions	5
Nombre d'entrée mesure	2
Section de câble	0,2...4 Mm ² , rigide 0,2...4 mm ² , souple sans extrémité de câble
Couple de serrage	0,5...0,6 N.m
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V se conformer à EN/CEI 60947-7-1 300 V, AWG 22 à AWG 10 cURus
[In] courant nominal	24 A se conformer à EN/CEI 60947-7-1 20 A, AWG 22 à AWG 10 cURus
Perte diélectrique	0,01 à 1 MHz se conformer à CEI 60250 0,01 à 1 MHz se conformer à VDE 0303-T4
Constante diélectrique	3,7 à 1 MHz
Résistivité	10000 MΩ.M se conformer à CEI 60093 10000 MΩ.m se conformer à VDE 0303-T30
Résistance de surface	1000 GΩ se conformer à CEI 60093 1000 GΩ se conformer à VDE 0303-T30
Résistance de glissement	500 CTI (> 400 kB) se conformer à CEI 60093 500 CTI (> 400 kB) se conformer à VDE 0303-T30
Tenue à la flamme	V0, épaisseur 0,8 mm se conformer à UL 94
Poids du produit	28 g
Compatibilité de gamme	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Accessoires associés	Enveloppes Spacial

Environnement

Tension d'essai diélectrique	6 kV se conformer à EN/CEI 60947-7-1
Certifications du produit	EAC[RETURN]cURus[RETURN]CSA
Tenue diélectrique	1000 V se conformer à CEI 60243-1
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement	-40...130 °C se conformer à CEI 60216-1 -40...130 °C se conformer à VDE 0304-T21

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises