



Principales

Gamme	Thalassa
Application	Renforcé pour l'extérieur
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'enveloppe
Type de produit ou équipement	Socle ventilé
Application	Polyvalent
Dimensions nominales de l'armoire	-
Composition de l'appareil	Éléments de fixation 2 face avant 2 cloisons latérales 1 acier inoxydable filtre anti-insecte
Compatibilité de gamme	Thalassa Thalassa PHD

Complémentaires

Mode de fixation	Par vis - parties latérales emplacement
Couleur	Socle : gris (RAL 7035)
Hauteur	200 mm
Largeur	1250 mm
Profondeur	420 mm

Environnement

Degré de protection IP	IP55 se conformer à CEI 60529 (compléter le socle avec grille et filtre)
Tenue aux chocs IK	IK10 se conformer à CEI 62262

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.