



### Principales

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Gamme                         | Unica                  |
| Type de produit ou équipement | Boîte de concentration |
| Nombre de modules             | 2 x 10 modules         |
| Position de montage           | Horizontal             |
| Mode de fixation              | Vis                    |

### Complémentaires

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Équipement inclus               | Support de fixation<br>Plaque de finition   |
| Montage de l'appareil           | Saillie   |
| Entrée de câble                 | 5 plaques amovibles<br>2 bas entrées de câbles 20 mm for diameter<br>2 bas entrées de câbles 25 mm for diameter<br>2 bas entrées de câbles 45 mm for diameter   |
| Matière                         | ABS (acrylonitrile butadiène styrène): boîtier<br>ABS (acrylonitrile butadiène styrène): séparateur<br>ABS (acrylonitrile butadiène styrène): plaque de finition<br>PC: pied pour séparateur  |
| Traitement de surface           | Antibactérien   |
| Profondeur                      | 60 mm   |
| Largeur                         | 300 mm  |
| Hauteur                         | 165 mm  |
| Poids du produit                | 0,701 kg  |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%)<br>Résistant à l'alcool (96%)<br>Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant au hexane |

### Environnement

|                      |      |
|----------------------|------|
| Tenue aux chocs (IK) | IK04 |
|----------------------|------|

### Durabilité de l'offre

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium  |
| Directive RoHS UE                 | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans métaux lourds toxiques       | Oui  |
| Sans mercure                      | Oui  |
| Sustainable packaging             | Yes  |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>       |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                                  |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>    |
| Profil de circularité               | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |