



Principales

Gamme	Unica
Application	Montage
Type de produit ou équipement	Boîte de montage
Design	New Unica
Nombre de modules	2 x 4 modules
Mode de fixation	Vis
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)

Complémentaires

Montage de l'appareil	Saillie
Entrée de câble	3 plaques amovibles 1 bas entrée de câble 20 mm for diameter 1 bas entrée de câble 30 mm for diameter 1 bas entrée de câble 40 mm for diameter 1 bas entrée de câble 25 mm for diameter Prédécoupes 20 mm for diameter
Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène): boîtier ABS (acrylonitrile butadiène styrène): séparateur ABS (acrylonitrile butadiène styrène): plaque de finition
Profondeur	60 mm
Largeur	165 mm
Hauteur	165 mm
Poids du produit	0,379 kg

Environnement

Tenue aux chocs (IK)	IK04
Caractéristique d'environnement	Décolorant Liquide de nettoyage pour vitres Pétrole

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises