



Principales

Gamme	Unica
Type de produit ou équipement	Boîte de concentration
Nombre de modules	4 x 4 modules
Position de montage	Vertical
Mode de fixation	Vis

Complémentaires

Équipement inclus	Support de fixation Plaque de finition
Montage de l'appareil	Saillie
Entrée de câble	5 plaques amovibles 2 bas entrées de câbles 20 mm for diameter 2 bas entrées de câbles 25 mm for diameter 2 bas entrées de câbles 45 mm for diameter
Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène): boîtier ABS (acrylonitrile butadiène styrène): séparateur ABS (acrylonitrile butadiène styrène): plaque de finition
Profondeur	60 mm
Largeur	300 mm
Hauteur	165 mm
Poids du produit	0,635 kg
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

Environnement

Tenue aux chocs (IK)	IK04
----------------------	------

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine

Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises