



### Principales

Gamme	Unica
Type de produit ou équipement	Boîte de concentration
Nombre de modules	4 x 4 modules
Position de montage	Vertical
Mode de fixation	Encastrement Griffes

### Complémentaires

Équipement inclus	Plaque de finition Support de fixation
Montage de l'appareil	Encastré
Entrée de câble	4 bas entrées de câbles 50 x 35 mm for size 25 mm for diameter 8 prédécoupes 20 mm for diameter 8 prédécoupes 25 mm for diameter 4 bas entrées de câbles 50 x 35 mm for size 20 mm for diameter
Tenue au feu	850 °C, temps d'extinction <30 s
Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène): séparateur PC: boîtier ABS (acrylonitrile butadiène styrène): plaque de finition
Profondeur	62 mm
Largeur	300 mm
Hauteur	165 mm
Poids du produit	0,514 kg
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

### Environnement

Tenue aux chocs (IK)	IK04
----------------------	------

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui

Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Minimum percentage of recycled plastic content	23