



### Principales

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Gamme                         | Unica               |
| Application                   | Montage             |
| Type de produit ou équipement | Plaque de finition  |
| Design                        | Unica Studio Metal  |
| Nombre de postes              | 1 poste             |
| Sens de montage               | Horizontal/vertical |
| Type de cadre                 | Simple              |
| Nombre de modules             | 2 modules           |
| Mode de fixation              | Vis                 |
| Nuance de la couleur          | Bronze              |
| Couleur latérale              | Noir (RAL 7021)     |

### Complémentaires

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Matière                         | Polycarbonate: plaque intermédiaire   |
| Finition de la surface          | Finition brossée  |
| Quantité du lot                 | Lot de 5  |
| Normes                          | CEI 60669-1<br>CEI 60884-1  |
| Largeur                         | 85 mm   |
| Hauteur                         | 85 mm   |
| Profondeur                      | 10 mm   |
| Poids du produit                | 0,02 kg   |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%)<br>Résistant à l'alcool (96%)<br>Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant au hexane |

### Environnement

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Tenue aux chocs (IK)     | IK04   |
| Degré de protection (IP) | IP21 D |

### Durabilité de l'offre

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium  |
| Régulation REACH                  | <a href="#">Déclaration REACH</a>  |
| REACH free of SVHC                | Oui  |
| Directive RoHS UE                 | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Toxic heavy metal free            | Oui  |
| Mercury free                      | Oui  |
| Sustainable packaging             | Yes  |
| Régulation RoHS Chine             | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>   |

---

|                            |  |
|----------------------------|--|
| RoHS exemption information | <a href="#">Oui</a>                                  |
| Profil environnemental     | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>    |
| Profil de circularité      | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |

---