



Principales

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Gamme | Unica |
| Application | Montage |
| Type de produit ou équipement | Plaque de finition |
| Design | Unica Studio Metal |
| Nombre de postes | 2 postes |
| Sens de montage | Horizontal/vertical |
| Type de cadre | Double |
| Nombre de modules | 2 x 2 modules |
| Mode de fixation | Vis |
| Nuance de la couleur | Blanc aluminium |
| Couleur latérale | Noir (RAL 7021) |

Complémentaires

| | |
|---------------------------------|---|
| Matière | Polycarbonate: plaque intermédiaire |
| Finition de la surface | Finition brossée |
| Quantité du lot | Lot de 3 |
| Normes | CEI 60669-1 CEI 60884-1 |
| Largeur | 156 mm |
| Hauteur | 85 mm |
| Profondeur | 10 mm |
| Poids du produit | 0,033 kg |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane |

Environnement

| | |
|--------------------------|--------|
| Tenue aux chocs (IK) | IK04 |
| Degré de protection (IP) | IP21 D |

Durabilité de l'offre

| | |
|-----------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| REACH free of SVHC | Oui |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Toxic heavy metal free | Oui |
| Mercury free | Oui |
| Sustainable packaging | Yes |
| RoHS exemption information | Oui |

| | |
|------------------------|--|
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| Profil de circularité | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |
