



Principales

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Gamme | Unica |
| Application | Montage |
| Type de produit ou équipement | Plaque de finition |
| Design | Unica Studio Metal |
| Nombre de postes | 4 postes |
| Sens de montage | Horizontal/vertical |
| Type de cadre | Quadruple |
| Nombre de modules | 4 x 2 modules |
| Mode de fixation | Vis |
| Nuance de la couleur | Black aluminium |
| Couleur latérale | Noir (RAL 7021) |

Complémentaires

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matière | Polycarbonate: plaque intermédiaire |
| Finition de la surface | Finition brossée |
| Quantité du lot | Lot de 3 |
| Normes | CEI 60669-1 CEI 60884-1 |
| Largeur | 298 mm |
| Hauteur | 85 mm |
| Profondeur | 10 mm |
| Poids du produit | 0,063 kg |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane |

Environnement

| | |
|--------------------------|--------|
| Tenue aux chocs (IK) | IK04 |
| Degré de protection (IP) | IP21 D |

Durabilité de l'offre

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| Profil de circularité | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |
