



## Principales

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Gamme                               | Unica                          |
| Type de produit ou équipement       | Prise électrique               |
| Présentation du produit             | Mécanisme                      |
| Montage de l'appareil               | Encastré                       |
| Nombre de prises d'alimentation     | 2                              |
| Configuration des pôles de la prise | 2P+T                           |
| Écart-type de sortie                | Français                       |
| Description standard de la prise    | Avec contact de terre          |
| Position de la prise de terre       | Cosse de mise à la terre à 45° |
| Courant assigné d'emploi            | 16 A                           |

## Complémentaires

|                                  |                                                                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Application                      | Alimentation externe                                                                                         |
| Type de plaque                   | Avec volet                                                                                                   |
| Tension assignée de service (Us) | 250 V                                                                                                        |
| Type de réseau                   | CA                                                                                                           |
| Fréquence du réseau              | 50/60 Hz                                                                                                     |
| Nombre de modules                | 4 modules                                                                                                    |
| Mode de fixation                 | Clipsable                                                                                                    |
| Nuance de la couleur             | Blanc (RAL 9003)                                                                                             |
| Raccordement                     | Bornes sans vis                                                                                              |
| Section de câble                 | 0...2,5 Mm² câble(s), 2 - rigidité du câble : souple<br>0...2,5 mm² câble(s), 2 - rigidité du câble : rigide |
| Capacité coupe-charge minimum    | 100 opérations 1,25 In et 1,1 Un, cos phi = 0,6                                                              |
| Durée de vie électrique          | 10000 cycle, cos phi = 0,8                                                                                   |
| Résistance d'isolement           | > 5 MΩ à 500 V                                                                                               |
| Tenue diélectrique               | 2000 V                                                                                                       |
| Matière                          | PC: couvercle de mécanisme                                                                                   |
| Finition de la surface           | Brillant                                                                                                     |
| Quantité par lot                 | Lot de 1 sans emballage                                                                                      |
| Normes                           | CEI 60884-1<br>NF C 61-314                                                                                   |
| Certifications du produit        | NF                                                                                                           |
| Profondeur d'encastrement        | 30 mm                                                                                                        |
| Profondeur                       | 39,4 mm                                                                                                      |
| Largeur                          | 45 mm                                                                                                        |
| Hauteur                          | 90 mm                                                                                                        |
| Poids du produit                 | 0,075 kg                                                                                                     |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Traitement de surface           | Non traité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%)<br>Résistant à l'alcool (96%)<br>Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant au hexane |

## Environnement

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Température ambiante de fonctionnement | -5...35 °C |
| Température ambiante de stockage       | -5...50 °C |
| Tenue aux chocs (IK)                   | IK04       |
| Degré de protection (IP)               | IP3x       |

## Durabilité de l'offre

|                                                |                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre              | Produit Green Premium                                                                                                                                                                      |
| Régulation REACH                               |  <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                        |
| Directive RoHS UE                              | Conforme aux dérogations                                                                                                                                                                   |
| Sans mercure                                   | Oui                                                                                                                                                                                        |
| Régulation RoHS Chine                          |  <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>                                                           |
| Information sur les exemptions RoHS            |  <a href="#">Oui</a>                                                                                      |
| Profil environnemental                         |  <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>                                                        |
| Profil de circularité                          | Pas d'opérations particulières de recyclage requises                                                                                                                                       |
| DEEE                                           | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |
| Minimum percentage of recycled plastic content | 61                                                                                                                                                                                         |