



### Principales

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Gamme                         | Unica                |
| Type de produit ou équipement | Prise vidéo          |
| Type de connecteur            | VGA                  |
| Type de circuit électrique    | Vidéo                |
| Présentation du produit       | Mécanisme            |
| Nuance de la couleur          | Aluminium            |
| Type d'emballage              | Film plastique-boîte |

### Complémentaires

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre de prises d'alimentation | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Mode de fixation                | Clipsable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nombre de modules               | 1 module                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Finition de la surface          | Mat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Quantité du lot                 | Lot de 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Matière                         | Plastique anti-UV: plaque centrale                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Hauteur                         | 45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Largeur                         | 22,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Profondeur                      | 220 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Poids du produit                | 0,054 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%)<br>Résistant à l'alcool (96%)<br>Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant au hexane |

### Environnement

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Température ambiante de stockage       | -5...50 °C |
| Température ambiante de fonctionnement | 5...45 °C  |
| Degré de protection (IP)               | IP2xC      |
| Tenue aux chocs (IK)                   | IK02       |

### Durabilité de l'offre

|                             |                                                                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Régulation REACh            |  Déclaration REACh              |
| Sans SVHC REACh             | Oui                                                                                                                |
| Directive RoHS UE           | Conforme  Déclaration RoHS UE   |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui                                                                                                                |
| Sans mercure                | Oui                                                                                                                |
| Régulation RoHS Chine       |  Déclaration RoHS Pour La Chine |

|                                     |                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Information sur les exemptions RoHS |                                                                                                            |
| DEEE                                | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |