



Principales

Gamme	Unica
Type de produit ou équipement	Prise audio
Type de connecteur	Mini-jack
Type de circuit électrique	Audio
Présentation du produit	Mécanisme
Nuance de la couleur	Aluminium
Type d'emballage	Film plastique-boîte

Complémentaires

Nombre de prises d'alimentation	1
Mode de fixation	Clipsable
Nombre de modules	1 module
Finition de la surface	Mat
Quantité du lot	Lot de 10
Matière	Plastique anti-UV: plaque centrale
Hauteur	45 mm
Largeur	22,5 mm
Profondeur	220 mm
Poids du produit	0,017 kg
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

Environnement

Température ambiante de stockage	-5...50 °C
Température ambiante de fonctionnement	5...45 °C
Degré de protection (IP)	IP2xC
Tenue aux chocs (IK)	IK02

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine



DEEE

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.