



Principales

Gamme	Unica
Type de produit ou équipement	Prise R-TV/SAT
Application	Support d'appareil média Communication
Présentation du produit	Mécanisme
Type de prise télévision	Individuel
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)

Complémentaires

Connecteur TV	Mâle CEI 9,52 mm
Connecteur SAT	CEI femelle 9,52 mm
Affaiblissement sur un trajet	2 DB R-TV signal5...862 MHz 2,5 dB SAT signal950...2400 MHz
Passage de courant continu	Oui
Nombre de modules	2 modules
Matière	Plastique anti-UV: plaque centrale
Traitement de surface	Non traité
Finition de la surface	Brillant
Marquage	Avec empreinte
Montage de l'appareil	Encastré
Mode de fixation	Clipsable
Profondeur	33 mm
Largeur	45 mm
Hauteur	45 mm
Profondeur d'encastrement	33 mm
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

Environnement

Degré de protection (IP)	IP20
Tenue aux chocs (IK)	IK01
Température ambiante de fonctionnement	-25...55 °C
Température ambiante de stockage	-25...55 °C
Normes	CE

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Sustainable packaging	Yes
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.