



Principales

Gamme	Unica
Type de produit ou équipement	Prise téléphone
Application	Communication
Présentation du produit	Mécanisme
Nuance de la couleur	Aluminium
Type de prise téléphone	France Telecom (8 contacts)

Complémentaires

Nombre de prises d'alimentation	1
Nombre de modules	2 modules
Raccordement	Bornes à vis
Mode de raccordement	Bornes à vis 4 paires de câble
Mode de fixation	Clipsable
Matière	Plastique anti-UV: plaque centrale
Profondeur	36 mm
Largeur	45 mm
Hauteur	45 mm
Profondeur d'encastrement	20 mm
Poids du produit	0,026 kg
Température ambiante de fonctionnement	5...45 °C
Température ambiante de stockage	-5...50 °C
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

Environnement

Degré de protection (IP)	IP20
Tenue aux chocs (IK)	IK02

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine

Information sur les exemptions RoHS	
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.