



Principales

Gamme	Unica
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de câblage
Type de produit ou équipement	Sortie de câble
Présentation du produit	Mécanisme
Nombre de modules	2 modules
Mode de fixation	Clipsable
Nuance de la couleur	Anthracite (RAL 7021)

Complémentaires

Courant assigné d'emploi	16 A
Raccordement	Câble
Nombre de câbles	1 12 mm ² pour souple 1 12 mm ² pour rigide
Matière	Plastique anti-UV: couvercle de mécanisme
Normes	EN 60670-22 CE
Règlement Européen	2014/35/EU - directive basse tension
Température ambiante de fonctionnement	15...30 °C
Température ambiante de stockage	0...35 °C
Largeur	45 mm
Hauteur	45 mm
Poids du produit	0,021 kg
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

Environnement

Tenue aux chocs (IK)	IK04
Degré de protection (IP)	IP20

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Sustainable packaging	Yes
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine

Information sur les exemptions RoHS	
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.