NU545718

Unica - prise double multiservices M-S - Blanc - méca seul



Principales	
Gamme	Unica
Type de produit ou équipement	Prise TV/F-Type DATA
Présentation du produit	Mécanisme avec support de fixation
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)

Complémentaires

Connecteur TV	Connecteurs F
Affaiblissement sur un trajet	0,8 dB 5862 kHz
Nombre de modules	2 modules
Matière	Plastique anti-UV: couvercle de mécanisme
Finition de la surface	Brillant
Traitement de surface	Non traité
Mode de fixation	Vis
Profondeur	38 mm
Largeur	74,5 mm
Hauteur	74,5 mm
Poids du produit	0,11 kg
Température ambiante de fonctionnement	545 °C
Température ambiante de stockage	-550 °C
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

Environnement

Tenue aux chocs (IK)	IK04
Degré de protection (IP)	IP2xC

Durabilité de l'offre

Darabilito do Formo		
Régulation REACh	☑ Déclaration REACh	
Sans SVHC REACh	Oui	
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE	
Sans métaux lourds toxiques	Oui	
Sans mercure	Oui	
Sustainable packaging	Yes	
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine	

Information sur les exemptions RoHS	ể Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.