



Principales

Gamme	Unica
Type de produit ou équipement	Prise TV/F-Type DATA
Présentation du produit	Mécanisme avec support de fixation
Nuance de la couleur	Aluminium

Complémentaires

Connecteur TV	Connecteurs F
Affaiblissement sur un trajet	0,8 dB 5...862 kHz
Nombre de modules	2 modules
Matière	Plastique anti-UV: couvercle de mécanisme
Finition de la surface	Brillant
Traitement de surface	Peint
Mode de fixation	Vis
Profondeur	38 mm
Largeur	74,5 mm
Hauteur	74,5 mm
Poids du produit	0,11 kg
Température de l'air ambiant en fonctionnement	5...45 °C
Température ambiante de stockage	-5...50 °C
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

Environnement

Tenue aux chocs (IK)	IK04
Degré de protection (IP)	IP2xC

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Sustainable packaging	Yes
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine



DEEE

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
