




Principales

Gamme	Unica
Application	Montage
Type de produit ou équipement	Boîte de montage
Nombre de modules	3 x 4 modules
Mode de fixation	Vis

Complémentaires

Montage de l'appareil	Saillie
Entrée de câble	5 plaques amovibles 2 bas entrées de câbles 30 mm for diameter 2 bas entrées de câbles 20 mm for diameter 2 bas entrées de câbles 25 mm for diameter
Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène): boîtier ABS (acrylonitrile butadiène styrène): séparateur
Profondeur	50 mm
Largeur	230 mm
Hauteur	165 mm
Poids du produit	0,27 kg
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

Environnement

Tenue aux chocs (IK)	IK04
----------------------	------

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises