



Principales

Gamme	Unica
Application	Montage
Type de produit ou équipement	Boîte de montage
Design	Unica Pro
Présentation du produit	Sans plaque de finition
Nombre de modules	2 x 2 modules
Nombre de postes	1 poste
Mode de fixation	Vis
Nuance de la couleur	Anthracite

Complémentaires

Montage de l'appareil	Saillie
Entrée de câble	4 prédécoupes
Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène) : boîtier
Normes	CEI 60669-1 CEI 60884-1
Profondeur	40 mm
Largeur	87 mm
Hauteur	87 mm
Poids du produit	0,05 kg
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

Environnement

Tenue aux chocs (IK)	IK04
----------------------	------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Longueur de l'emballage 1	8,7 cm
Nb produits dans l'emballage 1	1
Largeur de l'emballage 3	30 cm
Poids de l'emballage 3	3,033 kg
Largeur de l'emballage 2	18 cm
Hauteur de l'emballage 2	12 cm
Poids de l'emballage 2	647 g
Nb produits dans l'emballage 3	40
Type d'emballage 3	S03
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm
Largeur de l'emballage 1	8,7 cm

Hauteur de l'emballage 1	5,0 cm
Poids de l'emballage 1	51,0 g
Nb produits dans l'emballage 2	10
Type d'emballage 2	BB1
Longueur de l'emballage 2	26 cm

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
-------------------	--

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------