



Principales

Gamme	Unica
Application	Montage
Type de produit ou équipement	Surface du boîtier
Design	Unica Pro
Nombre de modules	3 x 2 modules
Nombre de postes	3 postes
Mode de fixation	Vis
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)

Complémentaires

Montage de l'appareil	Saillie
Entrée de câble	6 prédécoupes
Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène): boîtier
Traitement de surface	Non traité
Normes	CEI 60669-1 CEI 60884-1
Profondeur	40 mm
Largeur	229 mm
Hauteur	87 mm
Poids du produit	0,114 kg
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

Environnement

Tenue aux chocs (IK)	IK04
Degré de protection (IP)	IP20

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Sustainable packaging	Yes
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui

