



Principales

| | |
|--|-------------------------|
| Gamme | Unica |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire d'adaptation |
| Type de produit ou équipement | Enjoliveur |
| Nombre de modules | 1 module |
| Présentation du produit | Volets-roulants |
| Mode de fixation | Clipsable |
| Nuance de la couleur | Aluminium |

Complémentaires

| | |
|---------------------------------|---|
| Destination du produit | Interrupteur avec indicateur |
| Finition de la surface | Brillant |
| Matière | Plastique anti-UV: volets-roulants PC: visu lampe |
| Profondeur | 9 mm |
| Largeur | 22,5 mm |
| Hauteur | 45 mm |
| Poids du produit | 0,002 kg |
| Type d'emballage | Film plastique-boîte |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane |

Environnement

| | |
|--------------------------|------|
| Tenue aux chocs (IK) | IK04 |
| Degré de protection (IP) | IP20 |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|---|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Sustainable packaging | Yes |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |

| | |
|-----------------------|--|
| Profil de circularité | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |
| DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |
