



Principales

Gamme	Unica
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'adaptation
Type de produit ou équipement	Enjoliveur
Nombre de modules	2 modules
Présentation du produit	Volets-roulants
Mode de fixation	Clipsable
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)

Complémentaires


Destination du produit	Interrupteur avec indicateur
Finition de la surface	Brillant
Traitement de surface	Antibactérien
Matière	Plastique anti-UV: volets-roulants PC: visu lampe
Profondeur	9 mm
Largeur	45 mm
Hauteur	45 mm
Poids du produit	0,004 kg
Type d'emballage	Film plastique-boîte
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

Environnement

Tenue aux chocs (IK)	IK04
Degré de protection (IP)	IP20

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Sustainable packaging	Yes
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.