



Principales

Gamme de produit	Exiway
Gamme	Exiway Smartduo
Nom du produit	Exiway Smartduo DiCube
Type de produit ou équipement	Bloc autonome d'éclairage de secours
Application	Éclairage anti-panique
Fonction	Adressable
Alimentation	Non maintenu
Couleur	Noir
Source lumineuse	LED 3 W x 6 (100000 H) chaque phare
Couleur de la source lumineuse	Blanc
Type de plaque	Transparent
Nombre de batteries	1 x 12,8 V 6,4 Ah LiFePO4
Information additionnelle du système d'installation	Projecteurs rotatives sur leur propre axe de 90° à 45°

Complémentaires

[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50/60 Hz
Puissance consommée en VA	11 VA
Classe d'isolation électrique	Classe II
Autonomie	1 h
Temps de charge	12 H
Flux lumineux	Condition d'urgence: 2400 lm
Distance de visibilité	20 m
Matière	Polycarbonate Thermoplastique
Montage de l'appareil	Saillie plafond Saillie mural
Hauteur	253 mm
Largeur	406 mm
Profondeur	170 mm
Poids du produit	3,4 kg
Segment de marché	Bâtiments industriels

Environnement

Degré de protection (IP)	IP65
Tenue aux chocs (IK)	IK07
Température ambiante de fonctionnement	0...40 °C
Tenue au feu	850 °C
Normes	EN 60598-2-22 EN 62034

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.