Fiche produit
Caractéristiques

PFR10101
Kaedra coffret de chantier 3 prises 16A NF avec cordon

Principales

Gamme	Kaedra
Type de produit ou équipement	Coffret étanche
Application spécifique du produit	Chantier
Type d'extensibilité	Coffret pour prises

Complémentaires

Installation du coffret	En saillie
Nombre de modules de 18 mm par rangée	4
Nombre total de modules de 18 mm	4
Nombre de rangées horizontales	1
Classe d'isolation électrique	Double isolation Classe II
Nombre d'ouvertures en zone d'interface	3
Type de dispositif de protection	1 DT40N disjoncteur miniature (MCB) - 16 A - 1P + N - 10 kA 1 Vigi DT40 différentiel (RCB) - 16 A - 1P + N - 30 mA
Autres équipements	Prise - 1 2P+T 16 A 230 V Cordon d'alimentation - 1 Prise - 3 2P+T 16 A 230 V
Type de face avant	Transparent
Courant nominal (In)	16 A
Type de rail	DIN
Nombre de borniers	1 avec 3 départs
Verrouillages optionnels	Verrou sécurité en option
Matière du coffret	Polymère auto-extinguible
Poids du produit	1 kg
Largeur	98 mm
Hauteur	392 mm
Profondeur	98 mm
Couleur	Porte: vert transparent Habillage: gris clair (RAL 7035)

Environnement

Normes	EN 61439-4
Tenue au feu	750 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Degré de protection IP	IP44 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK09 se conformer à EN 50102
Catégorie de surtension	II
Température ambiante de fonctionnement	-25…40 °C

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.