



Principales

Gamme de produit	Resi9
Type de produit ou équipement	Connecteur modulaire
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de connexion
Description des pôles	1P + N
Quantité du lot	Lot de 2

Complémentaires

Mode d'installation	Encliquetable
[In] courant assigné d'emploi	63 A
"Pas" de raccordement	9 mm
Normes	EN/CEI 60898
Certifications du produit	CE
Hauteur	83 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	74,5 mm
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Mode de raccordement	Borne du type à cage bas Kit enfichable haut
Compatibilité de gamme	Resi9 répartiteur

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes