



Principales

Gamme	Resi9
Type de produit ou équipement	Peigne de raccordement vertical
Mode d'installation	Verticale
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de connexion
Description des pôles	N
Nombre de voies	1 voie pour haut, type: N + P + auxiliaire avec 18 mm pas 1 voie pour bas, type: N + P + auxiliaire avec 18 mm pas
Dimension du pas en hauteur	120 mm
Pas de raccordement	18 mm en haut - 18 mm en bas
Nombre total de modules de 18 mm	2

Complémentaires

Appareil de tête	Resi9 XE ID
[In] courant assigné d'emploi	63 A
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50 Hz Ph/N
[Ui] tension assignée d'isolement	250 V CA 50 Hz
Certifications du produit	CE
Pas de 9 mm	4
Largeur	36,5 mm
Profondeur	24,5 mm
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Compatibilité de gamme	Resi9 Resi9 XE ID

Environnement

Tenue au feu	850 °C (30 s) se conformer à CEI 60695-2-1
--------------	--

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.