



Principales

Gamme	Resi9
Type de produit ou équipement	Couvercle de coffret
Nombre de modules 18mm par rangée	13
Nombre de rangées horizontales	4
Type de châssis plein	Sans châssis plein
Largeur	Externe: 340 mm
Hauteur	Externe: 670 mm
Profondeur	Externe : 140 mm
Couleur	Blanc (RAL 9003)

Complémentaires

Installation du coffret	Encastré
Matière du coffret	Tôle
Poids du produit	5 kg

Environnement

Normes	NF C 15-100
Tenue aux chocs IK	IK07 se conformer à EN 50102

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui