



Principales

Gamme	Resi9
Nom du produit	Resi9 CX
Type de produit ou équipement	Boîtier
Type d'extensibilité	Coffret de répartition
Nombre de modules 18mm par rangée	13
Équipement fournis	1 x kit de marquage 1 x obturateur 1 x support de bloc terminal 1 x bornier de terre 1 x rail Din 1 x face avant 1 x protection d'étiquette 1 x étiquette avec inscription
Type de porte	Sans
Normes	CEI 60670-1 CEI 60670-24
Couleur	Habillage: blanc (RAL 9003)

Complémentaires

Installation du coffret	En saillie
Nombre de rangées horizontales	1
[In] courant assigné d'emploi	63 A se conformer à CEI 60670
Type de rail	DIN
Type de châssis plein	Sans châssis plein
Compatibilité des répartiteur, peigne, JdB	Compatible XE
Nombre de borniers	1 terre avec 14 départs
Départs du bornier répartiteur	3 x 25 mm ² + 11 x 4 mm ² pour terre
Matière du coffret	Matériau auto-extinguible
Poids du produit	870 g
Largeur	252 mm
Hauteur	250 mm
Profondeur	108 mm
Profondeur interne	106 mm
Pays cible	France

Environnement

Tenue au feu	750 °C se conformer à EN/CEI 60695-2-11
Degré de protection IP	IP30 sans porte se conformer à EN/CEI 60529 IP40 avec porte se conformer à EN/CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à EN 50102 IK08 se conformer à CEI 62262
Température ambiante de fonctionnement	-15...60 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	 Informations De Fin De Vie