



Principales

Gamme	Resi9
Type de produit ou équipement	Panneau de contrôle
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Raccordement réseau	Monophasé
Appareil installé	Compteur d'énergie CBE ou LINKY
Quantité du lot	1

Complémentaires

Compatibilité de gamme	Opale Resi9
Courant nominal (In)	90 A
Installation du coffret	Mural
Pas de 9 mm	26
Nombre total de modules de 18 mm	13
Poids du produit	0,845 kg
Largeur	250 mm
Hauteur	225 mm
Profondeur	45 mm
Couleur	Blanc (RAL 9003)

Environnement

Certifications du produit	ERDF CPT M&S SPE 13006A
Classe d'isolation électrique	Classe II
Tenue au feu	750 °C se conformer à CEI 60695-2-11
Degré de protection IP	IP40 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à CEI 62262
Température ambiante de fonctionnement	-15...60 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises