



Principales

Gamme	Resi9
Type de produit ou équipement	Porte
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'enveloppe
Compatibilité de gamme	Resi9 boîtier

Complémentaires

Type de face avant	Opaque
Nombre de rangées horizontales	1
Pas de 9 mm	26
Nombre de modules 18 mm par rangée	13
Nombre total de modules de 18 mm	13
Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-3 CEI 60670-1-24
Tenue au feu	750 °C se conformer à EN/CEI 60695-2-11
Degré de protection IP	IP40 se conformer à EN/CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 conforming to CEI 62262 IK08 conforming to EN 50102
Poids du produit	400 g
Largeur	247,5 mm
Hauteur	245,5 mm
Profondeur	27 mm
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	-15...60 °C
--	-------------

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Sustainable packaging	Yes
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie