



### Principales

|                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Gamme                                      | Resi9                  |
| Type de produit ou équipement              | Porte                  |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire d'enveloppe |
| Compatibilité de gamme                     | Resi9 boîtier          |

### Complémentaires

|                                    |                                                             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Type de face avant                 | Opaque                                                      |
| Nombre de rangées horizontales     | 2                                                           |
| Pas de 9 mm                        | 26                                                          |
| Nombre de modules 18 mm par rangée | 13                                                          |
| Nombre total de modules de 18 mm   | 26                                                          |
| Normes                             | CEI 60670-1-24<br>CEI 61439-3<br>CEI 61439-1                |
| Tenue au feu                       | 750 °C se conformer à EN/CEI 60695-2-11                     |
| Degré de protection IP             | IP40 se conformer à EN/CEI 60529                            |
| Tenue aux chocs IK                 | IK08 conforming to CEI 62262<br>IK08 conforming to EN 50102 |
| Poids du produit                   | 550 g                                                       |
| Largeur                            | 247,5 mm                                                    |
| Hauteur                            | 370,5 mm                                                    |
| Profondeur                         | 27 mm                                                       |
| Nuance de la couleur               | Blanc (RAL 9003)                                            |

### Environnement

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Température ambiante de fonctionnement | -15...60 °C |
|----------------------------------------|-------------|

### Durabilité de l'offre

|                                     |                                                                  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                            |
| Régulation REACh                    | Déclaration REACh                                                |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) |
| Sans mercure                        | Oui                                                              |
| Sustainable packaging               | Yes                                                              |
| Régulation RoHS Chine               | Déclaration RoHS Pour La Chine                                   |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui                                                              |
| Profil environnemental              | Profil Environnemental Du Produit                                |
| Profil de circularité               | Informations De Fin De Vie                                       |