



Principales

Gamme	Resi9
Type de produit ou équipement	Corps de goulotte
Compatibilité de gamme	Opale boîtier Resi9 boîtier
Système d'installation de câblage	Passage des goulottes dans les murs domestiques
Nombre de modules de 18 mm par rangée	13
Normes	NFC 15-100 NF EN 50085-2-1

Complémentaires

Matériau de partage	Plastique
Mode de fixation	Par vis
Fixation du couvercle	Agrafé
Équipement fournis	1 corps de goulotte 5 clip
Tenue au feu	750 °C se conformer à EN/CEI 60695-2-11
Degré de protection IP	IP40 se conformer à EN/CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 conforming to CEI 62262 IK08 conforming to EN 50102
Hauteur	2600 mm
Profondeur	64 mm
Largeur	252 mm
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises