



Principales

Gamme	Resi9
Type de produit ou équipement	Cloison de séparation pour goulotte
Compatibilité de gamme	Opale Resi9
Normes	NFC 15-100 NF EN 50085-2-1

Complémentaires

Quantité du lot	Lot de 10
-----------------	-----------

Environnement

Degré de protection IP	IP40 se conformer à EN/CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 conforming to CEI 62262 IK08 conforming to EN 50102
Tenue au feu	750 °C se conformer à EN/CEI 60695-2-11
Hauteur	2600 mm
Couleur	Blanc (RAL 9003)

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.