



Principales

Gamme	Resi9
Type de produit ou équipement	Bloc de commande
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Quantité du lot	1

Complémentaires

Compatibilité de gamme	Opale Resi9
Courant nominal (In)	90 A
Installation du coffret	Mural
Pas de 9 mm	36
Nombre total de modules de 18 mm	18
Poids du produit	2,35 kg
Largeur	357 mm
Hauteur	250 mm
Profondeur	135 mm
Couleur	Blanc (RAL 9003)

Environnement

Certifications du produit	ERDF CPT M&S SPE 13006A
Classe d'isolation électrique	Classe II
Tenue au feu	750 °C conforme à CEI 60695-2-11
Degré de protection IP	IP40 conforme à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 conforme à CEI 62262
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-15...60 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises