




Principales

Gamme	Resi9
Type de produit ou équipement	Boîtier
Type d'extensibilité	Coffret universel
Nombre de modules 18mm par rangée	18
Équipement fournis	3 x grille
Type de porte	Sans
Normes	CEI 60670-1
Couleur	Habillage: blanc (RAL 9003)

Complémentaires

Installation du coffret	En saillie
Nombre de rangées horizontales	3
Type de châssis plein	Perforé
Matière du coffret	Matériau auto-extinguible
Poids du produit	2260 g
Largeur	357 mm
Hauteur	500 mm
Profondeur	108 mm
Profondeur interne	106 mm

Environnement

Tenue au feu	750 °C se conformer à EN/CEI 60695-2-11
Degré de protection IP	IP40 avec porte fermée se conformer à EN/CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK08
Température ambiante de fonctionnement	-15...60 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie