



Principales

Gamme	Resi9
Type de produit ou équipement	Porte
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'enveloppe
Compatibilité de gamme	Resi9 boîtier

Complémentaires

Type de face avant	Transparent
Nombre de rangées horizontales	1
Pas de 9 mm	36
Nombre de modules 18 mm par rangée	18
Nombre total de modules de 18 mm	18
Normes	CEI 61439-1 CEI 60670-1-24 CEI 61439-3
Tenue au feu	750 °C conforme à EN/CEI 60695-2-11
Degré de protection IP	IP40 conforme à EN/CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 conforme à CEI 62262 IK08 conforme à EN 50102
Poids du produit	550 g
Largeur	352,5 mm
Hauteur	245,5 mm
Profondeur	27 mm
Nuance de la couleur	Transparent

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-15...60 °C
--	-------------

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie