



Principales

Gamme de produit	Resi9
Nom du produit	Resi9 XP SO
Type de produit ou équipement	Sonnerie

Complémentaires

[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50/60 Hz
Puissance consommée en VA	5,5 VA
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	2
Hauteur	81 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	65 mm
Poids du produit	59 g
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Mode de raccordement	Borne du type à cage - 1...4 mm ² - rigide Borne du type à cage - 1...4 mm ² - souple Borne du type à cage - 1...4 mm ² - flexible avec embout
Couple de serrage	0,8 N.m
Segment de marché	Résidentiel

Environnement

Normes	EN/CEI 62080
Labels qualité	IMQ
Pression acoustique	80 dB
Type de son	Sonnerie
Degré de protection IP	IP20 conforming to CEI 60529 IP40 (boîtier modulaire) conforming to CEI 60529
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement	-25...50 °C
Température ambiante de stockage	-40...70 °C

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	 Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui

DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes