



Présentation

Lead time	Généralement disponible en stock
-----------	----------------------------------



Principales

Type de produit ou équipement	Cartouche de batterie de remplacement
Nombre de câbles	1
Type de batterie	Batterie au plomb scellée
Équipement inclus	Tous les connecteurs nécessaires Guide de recyclage de batteries Emballage réutilisable Guide d'installation

Batteries & durée de fonctionnement

Créneau de batterie vide	0
Batteries pré-installées	0
Montage de l'appareil	Bloc de batteries autonome
Tension de la batterie	48 V
Informations complémentaires	RBC 12 composé de 2 éléments de batterie séparés. Dimensions nettes par élément.
Nombre de quantité de batterie de rechange	1

Physique

Couleur	Noir
Hauteur	9,7 cm
Largeur	25,4 cm
Profondeur	15,2 cm
Poids du produit	20 kg
Mode d'installation	Non montable en rack

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	0...40 °C
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Humidité relative	0...95 %
Température ambiante de stockage	-15...45 °C
Altitude de stockage	0,00...15240,00 m
Humidité relative de stockage	0...95 %

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
Take-back	Take-back program available