



Présentation

Lead time Généralement disponible en stock

Principales

Type de produit ou équipement	Cartouche de batterie de remplacement
Nombre de câbles	1
Type de batterie	Batterie au plomb scellée
Équipement inclus	Tous les connecteurs nécessaires Guide de recyclage de batteries Emballage réutilisable Guide d'installation

Batteries & durée de fonctionnement

Créneau de batterie vide	0
Batteries pré-installées	0
Tension de la batterie	12 V
Nombre de quantité de batterie de rechange	1

Physique

Couleur	Noir
Hauteur	9,4 cm
Largeur	6,4 cm
Profondeur	15,1 cm
Poids du produit	2,5 kg
Mode d'installation	Non montable en rack
Compatible USB	No

Sortie

Capacité de batterie	7,0 Ah
----------------------	--------

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	0...40 °C
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Humidité relative	0...95 %
Température ambiante de stockage	-15...45 °C
Altitude de stockage	0,00...15240,00 m
Humidité relative de stockage	0...95 %

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
Take-back	Take-back program available